

Protection câble, type presse étoupe, 33mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

ESG1

FONCTIONS

Assure une protection à 360° du câble, du conduit, de la plomberie et de la tuyauterie des gicleurs d'incendie dans les ossatures métalliques

Enclenchez un passe-fil dans le trou standard de 1-11/32 po perforé sur place ou enclenchez-en deux ensemble dans un trou perforé en usine de n'importe quelle forme

Le passe-fil peut être divisé pour une utilisation sur des installations pré-existantes


Conforme à la norme UL® 2043 et conçu pour être utilisé dans les espaces (chambre de distribution) destinés au traitement de l'air



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Polyéthylène

Diamètre extérieur (OD): 33 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

