

# Attache câble/conduit, diam ext 30 mm max sut tige filetée



## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**K16**

## FONCTIONS

Soutient le conduit sur tige filetée, câble ou bride

Peut également être utilisé pour les tubes métalliques flexibles, les câbles blindés, les câbles portables, les tubes de commande et les câbles de communication

Disponible pour conduit EMT, rigide, ENT, IMT, MC/AC et en aluminium

Aucun outil d'installation n'est requis



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Ressort acier

Finition: nVent CADDY Armour

Diamètre extérieur (OD): 30 mm Max

Charge statique 1 (F1): 220N

Charge statique 2 (F2): 445N

Charge statique 3 (F3): 70N


## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cela peut nécessiter un câble ou une tige de dérivation et la pièce EC311. Consultez les autorités locales.

Pour une application horizontale uniquement lors de l'installation du conduit.

| Part Number | Outer Diameter | Flange Thickness |
|-------------|----------------|------------------|
| K12         | 16 mm - 22 mm  | 3 mm - 7 mm      |
| K12         | 14 mm - 20 mm  | 8 mm - 10 mm     |
| K12         | 12 mm - 19 mm  | 11 mm - 13 mm    |
| K16         | 24 mm - 28 mm  | 3 mm - 7 mm      |
| K16         | 20 mm - 26 mm  | 8 mm - 10 mm     |
| K16         | 19 mm - 24 mm  | 11 mm - 13 mm    |
| K20         | 28 mm - 40 mm  | 3 mm - 7 mm      |
| K20         | 26 mm - 38 mm  | 8 mm - 10 mm     |
| K20         | 21 mm - 35 mm  | 11 mm - 13 mm    |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance  
technique

#### Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

#### Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

