

Attache câble/conduit, diam ext 42 mm max sur tige filetée



RÉFÉRENCE CATALOGUE

K20

FONCTIONS

Soutient le conduit sur tige filetée, câble ou bride

Peut également être utilisé pour les tubes métalliques flexibles, les câbles blindés, les câbles portables, les tubes de commande et les câbles de communication

Disponible pour conduit EMT, rigide, ENT, IMT, MC/AC et en aluminium

Aucun outil d'installation n'est requis



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Ressort acier

Finition: nVent CADDY Armour

Diamètre extérieur (OD): 42 mm Max

Charge statique 1 (F1): 220N

Charge statique 2 (F2): 445N

Charge statique 3 (F3): 100N


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cela peut nécessiter un câble ou une tige de dérivation et la pièce EC311. Consultez les autorités locales.

Pour une application horizontale uniquement lors de l'installation du conduit.

Part Number	Outer Diameter	Flange Thickness
K12	16 mm - 22 mm	3 mm - 7 mm
K12	14 mm - 20 mm	8 mm - 10 mm
K12	12 mm - 19 mm	11 mm - 13 mm
K16	24 mm - 28 mm	3 mm - 7 mm
K16	20 mm - 26 mm	8 mm - 10 mm
K16	19 mm - 24 mm	11 mm - 13 mm
K20	28 mm - 40 mm	3 mm - 7 mm
K20	26 mm - 38 mm	8 mm - 10 mm
K20	21 mm - 35 mm	11 mm - 13 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

