


Clip pour Accessoire Basse Tension, Rouge

RÉFÉRENCE CATALOGUE

LVACRD



Lorsqu'il n'y a pas d'autre chemin pour les câbles de plus en plus nombreux qui doivent être logés dans un bâtiment, notre clip accessoire basse tension (LVAC) est la solution. Appartenant à la grande famille de produits datacom nVent CADDY, LVAC se connecte au fond ou sur le côté d'un chemin existant, ce qui vous permet d'accueillir plus de câbles sans devoir modifier le chemin. Son installation rapide et sans outil le rend idéal pour les espaces restreints.

Augmentez vos options d'acheminement et de suspension des câbles avec le clip accessoire basse tension.

Augmenter la capacité de support en câbles de vos installations existantes ainsi que vos options de supportage grâce au Clip pour Accessoire Basse Tension.

FONCTIONS

Idéal pour les applications basse tension, telles que la sécurité, la vidéo, le protocole d'accès sans fil (WAP), l'alimentation par Ethernet (PoE), les incendies et les fils de contrôle

Installation sans outil sur chemin de câble filaire rendu encore plus facile grâce aux clapets de maintien

Conçu pour être compatible avec le dessous et les côtés des chemins de câble les plus courants

Modulaire et interconnectable pour une augmentation de capacité encore plus simplifiée

Conforme à la norme UL® 2043 et conçu pour être utilisé dans les espaces (chambre de distribution) destinés au traitement de l'air

Conforme aux normes ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 et ANSI®/TIA 569



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Polypropylène

Couleur: Rouge

Diamètre (Ø): 25.4 mm

Capacité de câble, Cat. 5e: 22

Capacité de câble, Cat. 6: 15

Capacité de câble, Cat. 6A: 8

Hauteur (H): 60.3 mm

Longueur (L): 60.3mm



Largeur (W): 22.2 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L'espacement entre les supports non continus ne doit pas dépasser 1,5 m conformément à la norme TIA 569-C.9.7.

La capacité du câble est calculée selon un taux de remplissage de 70 %.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

