


Support en trapèze MC/AC, 14-3 à 10-2, Câbles 8X4, Coupe-feu, Tige filetée 1/4", Longueur 12"

RÉFÉRENCE CATALOGUE

MCS100TX4



Le conduit trapézoïdal nVent CADDY MCS (MCST) est un moyen rapide et économique d'installer une large gamme de câbles MC/AC sur des installations trapézoïdales et au plafond. La série MCST élimine le besoin de fixations traditionnelles en réduisant le temps d'installation et le coût des matériaux. Cette conception démontable simplifie les modifications sur le chantier, ce qui en fait une solution idéale pour les prestataires qui cherchent à maximiser l'efficacité de leurs installations.

FONCTIONS

Bride coupe-feu pour fixation directe au plafond/support

Conception démontable facile à utiliser pour simplifier les modifications sur le chantier

Permet un espacement correct du câble MC/AC pour éliminer le groupement et les problèmes de réduction relatifs aux normes NEC® et CEC

Jusqu'à 50 % d'économie du temps d'installation par rapport aux méthodes traditionnelles



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Diamètre extérieur (OD): 10.922 - 14.224 mm

Capacité du câble: 32

Longueur 1 (L1): 76.2 mm


Longueur 2 (L2): 304.8 mm

Hauteur (H): 63.5 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Convient aux chutes de trapèze à tige filetée de 1/4 po

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

