


Attache de panne multi-usage PH, M10 Tige, 6,4 mm Max. Rebord



RÉFÉRENCE CATALOGUE

PH6

FONCTIONS

Se fixe sur la partie inférieure des pannes et des poutres pour soutenir la tige filetée



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Taille du piquet (RS): 10

Épaisseur de bride (FT): 6.4 mm Max

B: 19.1 mm Min

Couple de serrage (TQ): 40 N·m

Charge statique 1 (F1): 890N



Charge statique 2 (F2): 710N

Écrou inclus: Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Un contre-écrou est nécessaire pour les installations de systèmes de protection incendie.

Se reporter à la charge statique 1 lors de la fixation aux pannes C et Z. Se reporter à la charge statique 2 lors de la fixation à une bride plate.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

