

Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour chemin de câble, 482,6 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PTF16P



FONCTIONS

Les vis à clipser s'installent sans aucun outil

Les vis à clipser et l'embase en plastique ne rouilleront pas

Les vis à clipser et les trous de montage sur l'embase sont compatibles avec la plupart des chemins de câble perforés (type dalle)

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Des vis à clipser supplémentaires peuvent être achetées séparément

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d'adapter la solution à l'application

Facile à transporter sur le toit

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Polyéthylène;Polypropylène;Nylon

Température: -45 to 65 °C

Facteur de sécurité de charge statique: 3:1

Longueur (L): 480mm

Largeur (W): 201 mm



Hauteur (H): 102 mm

Surface: 91613mm²

Poids unitaire: 1 kg

Charge statique: 6670N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

nVent.com/CADDY

