

Collier pour rail monopièce RIGD pour tuyau/conduit rigide, Acier, EG, 3" Tuyau, 88,9 mm OD

RÉFÉRENCE CATALOGUE

RIGD0300EG

FONCTIONS

Collier monobloc pour rail à sectionner (taille de tuyau 1/2" à 4")

Inclut un taraudage embouti et la vis captive (taille de tuyau de 1/2" à 4")

Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage

Conforme à la norme SP-58 (type 59) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé



Taille du tuyau: 3"

Diamètre extérieur (OD): 88.9 mm

Largeur (W): 31.8 mm

Épaisseur (T): 2.8 mm

Charge statique: 3550N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

