

Rouleau monté en profil de montage ROL15, 18"-24" Tuyau


RÉFÉRENCE CATALOGUE

ROL15000EG

FONCTIONS

Conçu pour être monté sur profil de montage

Pour des applications où il existe un mouvement longitudinal du tuyau




ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Taille du tuyau: 18" - 24"

Taille du tuyau	Numéro de selle	Épaisseur du revêtement	Diamètre Extérieur	Rayon	A	B
6"	Aucun	0 mm	168.3 mm	84.1 mm	242.9 mm	174.6 mm
	630	25.4 mm	228.6 mm	104.8 mm	258.8 mm	200.0 mm
	631	38.1 mm	254 mm	127 mm	269.9 mm	212.7 mm
	632	50.8 mm	279.4 mm	139.7 mm	279.4 mm	225.4 mm
	633	63.5 mm	304.8 mm	152.4 mm	288.9 mm	238.1 mm
	634	76.2 mm	330.2 mm	165.1 mm	298.4 mm	250.8 mm
	635	104.8 mm	387.3 mm	193.7 mm	317.5 mm	277.8 mm
8"	Aucun	0 mm	219.1 mm	109.5 mm	260.4 mm	198.4 mm
	631	38.1 mm	304.8 mm	152.4 mm	288.9 mm	238.1 mm
	632	50.8 mm	330.2 mm	165.1 mm	298.5 mm	250.8 mm
	633	68.3 mm	365.1 mm	182.6 mm	309.6 mm	265.1 mm
	634	79.4 mm	387.4 mm	193.7 mm	317.5 mm	277.8 mm
	635	104.8 mm	438.1 mm	219.1 mm	336.5 mm	301.6 mm
10"	Aucun	0 mm	273.0 mm	136.5 mm	279.4 mm	223.8 mm
	631	38.1 mm	361.9 mm	181.0 mm	308.0 mm	265.1 mm
	632	52.4 mm	387.3 mm	193.7 mm	317.5 mm	277.8 mm
	633	65.1 mm	412.7 mm	206.4 mm	325.4 mm	288.9 mm
	634	77.8 mm	438.1 mm	219.1 mm	333.4 mm	301.6 mm
	635	103.2 mm	488.9 mm	247.6 mm	352.4 mm	325.4 mm
12"	Aucun	0 mm	323.8 mm	161.9 mm	296.9 mm	247.6 mm
	631	39.7 mm	409.6 mm	204.8 mm	327.0 mm	288.9 mm
	632	52.4 mm	438.1 mm	219.1 mm	336.5 mm	301.6 mm
	633	66.7 mm	463.5 mm	231.8 mm	344.5 mm	312.7 mm
	634	77.8 mm	488.9 mm	244.5 mm	352.4 mm	325.4 mm
	635	104.8 mm	542.9 mm	271.5 mm	371.5 mm	349.2 mm
14"	Aucun	0 mm	355.6 mm	177.8 mm	306.4 mm	261.9 mm
	631	38.1 mm	444.5 mm	222.2 mm	335.0 mm	301.6 mm
	632	50.8 mm	466.7 mm	233.4 mm	344.5 mm	312.7 mm
	633	63.5 mm	492.1 mm	246.1 mm	352.4 mm	325.4 mm
	634	76.2 mm	517.5 mm	258.8 mm	362.0 mm	336.5 mm
	635	101.6 mm	568.3 mm	284.2 mm	378.0 mm	361.9 mm
16"	Aucun	0 mm	406.4 mm	203.2 mm	324.0 mm	287.3 mm
	631	38.1 mm	498.5 mm	249.2 mm	352.4 mm	325.4 mm
	632	50.8 mm	517.5 mm	258.8 mm	376.2 mm	336.5 mm
	633	63.5 mm	549.3 mm	274.6 mm	368.3 mm	349.2 mm
	634	76.2 mm	562.0 mm	281.0 mm	377.8 mm	361.9 mm
	635	101.6 mm	619.1 mm	309.6 mm	393.7 mm	384.2 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

