

# Attache de poutre estampée, montage par le haut, tige M10, rebord max 3/4"

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**SBC037**

## FONCTIONS

Permet une fixation pour structure sur poutres métalliques, poutrelle, rail ou cornière en position de montage supérieure uniquement si elle est utilisée sur une bride parallèle

Le boîtier embouti, léger et monobloc, offre une résistance supérieure et élimine les défauts liés aux pièces moulées

Tourne sur une tige filetée et permet un réglage facile

Conforme aux spécifications fédérales WW-H-171 (type 23) et à la ANSI®/MSS-SP-58 (type 19) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Taille du piquet (RS): 0.375

Épaisseur de bride (FT): 19 mm Max

A: 23.5 mm

B: 21.6 mm

C: 40.1 mm

Diamètre de vis (Sc): 9.53 mm

Couple de serrage (TQ): 6.78 N·m

Charge statique: 2200N

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La vis de calage doit être serrée sur le côté incliné de la poutre en I, du rail ou de l'aile d'une cornière.



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1 800 753 9221  
Option 1 – Service client  
Option 2 – Assistance  
technique

### Europe

Pays-Bas :  
+31 800-0200135  
France :  
+33 800 901 793

### Europe

Allemagne :  
800 1890272  
Autres pays :  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai :  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney :  
+61 2 9751 8500

