

Coupleur coulissant évasé EMT, 31.7 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SC0125



Les raccords coulissants évasés nVent CADDY sont conçus pour l'installation simple et rapide de racks de conduits. L'évasement intégré aide à aligner chaque section de conduit pour joindre et installer facilement des racks de conduits préfabriqués. Cette conception permet de faire glisser facilement le raccord sur le conduit et de vérifier visuellement la profondeur d'insertion correcte grâce à la fenêtre centrale. Les entrepreneurs peuvent ainsi réduire considérablement le temps passé sur une échelle lors des installations en hauteur.

FONCTIONS

Conçu pour le conduit EMT

Installation simple et rapide

La fenêtre centrale facilite le placement des conduits





ATTRIBUTS DU PRODUIT

Longueur (L): 84.455mm

Largeur (W): 49.022 mm

Hauteur (H): 60.706 mm

Profondeur (D): 38.989mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

