

Speed Link SLC with Nail Gun Bracket, 1,5 mm Wire, 9.8' Length

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SLC15L3GBSF

Le SLC nVent CADDY Speed Link avec étrier à cloueuse offre un moyen rapide et fiable de suspendre des conduits sur des platelages en béton, en acier ou en pseudo-alliage, aidant les équipes à se déplacer rapidement et à réduire le temps de travail en hauteur. Offert en trois longueurs de câble pour couvrir une grande variété d'applications, le SLC Speed Link avec étrier à cloueuse aide à réduire la mesure et le réusinage sur place en offrant aux installateurs une solution prête à l'emploi. La conception du dispositif de verrouillage sans outil rend l'ajustement simple et flexible lorsque vous travaillez avec des structures inconnues ou dans des conditions de terrain changeantes. Le nivellement et le positionnement final peuvent être effectués rapidement sans outils spécialisés, ce qui permet aux entrepreneurs de passer moins de temps à installer et plus de temps à terminer le travail.

FONCTIONS

Comprend un câble et est monté sur un raccord d'extrémité à étrier à cloueuse

Se fixe rapidement et facilement au platelage en béton, en acier ou en pseudo-alliage

Se fixe à la buse des cloueuses à gaz ou à batterie, ce qui permet une installation sans les mains au niveau de la structure ou du plancher à l'aide d'un poteau

Patte de l'équerre plus longue pour le dégagement de l'outil

Compatible avec le dispositif de verrouillage SLS nVent CADDY Speed Link et le dispositif de verrouillage SLK nVent CADDY en tailles de 2 mm et 3 mm (vendus séparément)

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Conformité: SMACNA HVAC-DCS

Diamètre du câble métallique: 1.5 mm


Longueur du câble métallique: 3m

A: 38.1 mm

B: 25.4 mm

Charge statique: 195N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

