


# Extension nVent CADDY Speed Link en forme Y, 2 mm Câble, 0,8 m Y Longueur

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**SLD2YH800**



## FONCTIONS

Double Crochet permettant la fixation de chemins de câble ou de luminaires

Conception spéciale permet de défaire un crochet temporairement pour un entretien ou pour ajouter des câbles dans des chemins de câble

Stabilisation améliorée grâce à sa forme Y

Une fermeture ressort sécurise la connexion



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Diamètre du câble métallique: 2 mm

Longueur du câble métallique « Y » (YL): 0.8m

A: 58.4 mm



B: 22.9 mm

C: 6 mm

Charge statique: 440N

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Verrou nVent CADDY Speed Link non compris.



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

### Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

### Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

