

Vis à œillet pour bois

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SLEBWS

Accessoire de la gamme nVent CADDY Speed Link à visser dans les structures en bois et compatible avec montages de filin nVent CADDY Speed Link à embout type crochet, chaînette et crochets en S.

FONCTIONS

Conçue pour accepter le câble métallique ou le crochet nVent CADDY Speed Link



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier


Finition: Électro-galvanisé

Diamètre de vis (Sc): 6

Longueur de la vis (L): 32mm

Taille de trou (HS): 8.8 mm

A: 60 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

