

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type boucle, 1,5 mm Câble, 7 m Longueur

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SLK15L7LP

FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout en boucle

Solution facile et flexible pour se fixer à la structure d'un bâtiment

Le câble s'enroule autour de la structure et passe à travers la boucle pour une installation rapide

Fixation idéale pour se fixer sur une poutre ou toute autre partie de la structure

Facile à introduire dans des espaces très limités

La boucle peut se fixer directement sur un tube, un conduit ou tout autre élément de la structure du bâtiment



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier;Polypropylène;Alliage de zinc

Finition: Électro-galvanisé

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Diamètre du câble métallique: 1.5 mm

Conformité: SMACNA HVAC-DCS

Longueur du câble métallique: 7m

Longueur (L): 101.6mm


Hauteur (H): 55 mm

Largeur (W): 19 mm

Épaisseur (T): 12.5 mm

Angle (a): 90 ° Max

Charge statique: 195N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

