

# Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 2 mm x 5m

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**SLK2L5LP**

## FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout en boucle

Solution facile et flexible pour se fixer à la structure d'un bâtiment

Le câble s'enroule autour de la structure et passe à travers la boucle pour une installation rapide

Fixation idéale pour se fixer sur une poutre ou toute autre partie de la structure

Facile à introduire dans des espaces très limités

La boucle peut se fixer directement sur un tube, un conduit ou tout autre élément de la structure du bâtiment



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier;Polypropylène;Alliage de zinc

Finition: Électro-galvanisé

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Diamètre du câble métallique: 2 mm

Conformité: SMACNA HVAC-DCS

Longueur du câble métallique: 5m

Longueur (L): 101.6mm


Hauteur (H): 55 mm

Largeur (W): 19 mm

Épaisseur (T): 12.5 mm

Angle (a): 90 ° Max

Charge statique: 440N



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1 800 753 9221  
Option 1 – Service client  
Option 2 – Assistance  
technique

### Europe

Pays-Bas :  
+31 800-0200135  
France :  
+33 800 901 793

### Europe

Allemagne :  
800 1890272  
Autres pays :  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai :  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney :  
+61 2 9751 8500

