

Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 3,0mm x 5 m

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SLK3L5AB

FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout à angle droit pré-assemblé

Idéal pour la fixation sur surfaces en béton, en acier ou en bois

Alternative simple et rapide à la chaînette, tiges filetées et matériaux associés



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier;Alliage de zinc;Polypropylène

Finition: Électro-galvanisé

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Conformité: SMACNA HVAC-DCS

Diamètre du câble métallique: 3 mm

Longueur du câble métallique: 5m

A: 22.6 mm

Taille de trou (HS): 7.1 mm


Hauteur (H): 62 mm

Largeur (W): 24 mm

Épaisseur (T): 16 mm

Angle (a): 90 ° Max

Charge statique: 890N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

