

Chemin de câbles WBT Performance, profilé 101,6X203,2X2 997,2 mm, noir

RÉFÉRENCE CATALOGUE

WBT4X8SBA

La construction du chemin de câbles fil profilé WBT Performance nVent CADDY élimine les points de contrainte et de pression sur les ensembles de câblages haute vitesse/performance actuels. La base de la plateforme intègre notre technologie de « chemin profilé », offrant un support considérablement amélioré par rapport aux chemins de câbles classiques. Cette technologie augmente le support de 400 % tout en réduisant les contraintes sur les câbles jusqu'à 65 %, protégeant ainsi les câbles haute performance et de fibre optique pendant toute la durée de vie de l'installation.

FONCTIONS

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de fibre optique ainsi que les câbles de catégories 5e, 6, 6A et 7

Certifié UL comme conducteur de terre d'équipement, aucun décapage de peinture sur le terrain n'est nécessaire

Fil de bordure à souder en T pour la protection des câbles et des installateurs

Certificats d'usine disponibles pour attester la teneur en matériaux recyclés en vue de l'obtention éventuelle de crédits ou de la certification LEED



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé; Revêtement poudré

Couleur: Noir



Hauteur (H): 100

Largeur (W): 200

Longueur (L): 3m

Poids unitaire: 6.35 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

nVent.com/ENDDT

