

# Support de chemin de câbles WBT

## Performance, support en C, 101,6 mm, noir

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

#### WBTCBRKT4BA



Conçu pour allier efficacité et adaptabilité, le support en C pour chemin de câbles nVent CADDY est un composant simple et rapide à installer dans les systèmes modernes de gestion des câbles. Pensé pour simplifier les processus d'installation, ce support est idéal aussi bien pour les montages sous plafond plein que pour les montages muraux à deux niveaux, offrant ainsi aux entrepreneurs une solution fiable et rapide pour les environnements complexes.

Le support en C garantit un maintien sûr des câbles basse tension et de données haute performance, avec un minimum d'effort d'installation. Il vous suffit de l'associer au support à rondelle pour chemin de câbles nVent CADDY ou au raccord de mise à la terre de chemin de câbles nVent CADDY et de le fixer rapidement au chemin de câbles afin de créer un cadre robuste pour les acheminements sur plusieurs niveaux. Non seulement cette combinaison renforce l'intégrité structurale, mais elle offre également la flexibilité nécessaire aux installations à plusieurs niveaux pour répondre à l'évolution des besoins en matière d'infrastructure sans compromettre la sécurité ou les performances.

### FONCTIONS

Système de connexion rapide, facile à utiliser

Conçu pour être utilisé avec le support à rondelle pour chemin de câbles nVent CADDY et le raccord de mise à la terre de chemin de câbles nVent CADDY.

Accès à la charge latérale pour l'installation des câbles

Idéal pour les installations au plafond, au mur et en goulotte

Accès à la charge latérale pour une installation facile des câbles



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Couleur: Noir

Hauteur (H): 200.03 mm

Largeur (W): 41.4 mm



Longueur (L): 151.917mm

Longueur 1 (L1): 139.7 mm

Taille de trou (HS): 7.137 mm

Poids unitaire: 0.708 kg

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

### Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

### Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

