

Wire Basket Tray Independent Underfloor Support, 12" x 22", Pregalvanized

RÉFÉRENCE CATALOGUE

WBTUS12



The nVent CADDY Wire Basket Tray Underfloor Support provides a reliable method for routing wire basket trays beneath the floor with independent structural support. This component is ideal for installations requiring low-voltage cabling to pass under cabinets or equipment.

Engineered for stability and simplicity, the underfloor support system eliminates the need for complex framing. It braces the tray directly beneath raised floors, allowing for clean, unobtrusive cable pathways that preserve floor space and reduce visual clutter. This is especially valuable in data centers, control rooms, and other high-density environments where cable organization and accessibility are critical.

The Support integrates seamlessly with the broader nVent CADDY Wire Basket Tray System, ensuring compatibility with shaped and round wire tray profiles. Its design accommodates standard fasteners and finishes, including pre-galvanized, zinc electroplate, and powder coat options, making it adaptable to a wide range of project specifications.

FONCTIONS

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support and nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice

Maintains a fixed and secure distance from the ground to ensure safety and accessibility

Available in a range of sizes to match wire basket tray design

Fixed height ensures a level installation

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Hauteur (H): 32 mm

Longueur (L): 1174mm


Longueur 1 (L1): 560.78 mm

Largeur (W): 235 mm

Taille de trou (HS): 14.3 mm

Poids unitaire: 1.588 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

nVent.com/ENDDT

