

Attache de conduit pour bride EM-P



FONCTIONS

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

Disponible pour conduit EMT, rigide, IMT et en aluminium


Pivotera à 360°

Matériau: Ressort acier
Finition: nVent CADDY Armour



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique maximale (F)	Certifications
12P24	22 - 30 mm	3 - 8 mm	110N	
12P58	22 - 30 mm	8 - 14 mm	110N	
12P912	22 - 30 mm	14 - 20 mm	110N	
16P24	30 - 35 mm	3 - 8 mm	110N	
16P58	30 - 35 mm	8 - 14 mm	110N	
16P912	30 - 35 mm	14 - 20 mm	110N	
8P24	18 - 22 mm	3 - 8 mm	110N	ITB
8P58	18 - 22 mm	8 - 14 mm	110N	ITB
8P912	18 - 22 mm	14 - 20 mm	110N	ITB



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

