

Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral



FONCTIONS

Soutient le conduit/tuyau ou le câble depuis les brides de la poutre

L'attache encliquetable à fermeture complète pivote à 360°

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

Matériau: Ressort acier
Finition: nVent CADDY Armour




SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique	Certifications
16M24SM	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
16M58SM	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, UL
16M912SM	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, UL
20M24SM	35 - 42 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
20M58SM	35 - 42 mm	8 - 14 mm	120N	
20M912SM	35 - 42 mm	14 - 20 mm	120N	
24M24SM	42 - 50 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
24M58SM	42 - 50 mm	8 - 14 mm	120N	UL, cUL
24M912SM	42 - 50 mm	14 - 20 mm	120N	UL, cUL
32M24SM	50 - 60 mm	3 - 8 mm	120N	cUL, UL
32M58SM	50 - 60 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, UL

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique	Certifications
32M912SM	50 - 60 mm	14 - 20 mm	120N	UL, cUL
6M24SM	14 - 18 mm	3 - 8 mm	120N	cUL, UL
6M58SM	14 - 18 mm	8 - 14 mm	120N	UL, cUL
6M912SM	14 - 18 mm	14 - 20 mm	120N	
812M24SM	18 - 30 mm	3 - 8 mm	120N	ITB, cUL, UL
812M58SM	18 - 30 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, ITB, UL
812M912SM	18 - 30 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, UL, ITB

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

