

Attache de tige à bride H-Ti/T



FONCTIONS

Supporte une tige filetée à partir des brides de la poutre

Le support pour tige filetée peut pivoter pour assurer une descente verticale


Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

Matériau: Ressort acier
Finition: nVent CADDY Armour



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Taille de trou (HS)	Type de trou	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique
4TI24	6 mm	Fileté	3.2 - 6.4 mm	885N
4TI58	6 mm	Fileté	7.9 - 12.7 mm	885N
4TI912	6.4 mm	Fileté	14.3 - 19 mm	880N
6TA24	9.5 mm	Brut	3.2 - 6.4 mm	880N
6TI24	10 mm	Fileté	3.2 - 6.4 mm	885N
6TI58	10 mm	Fileté	7.9 - 12.7 mm	885N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

