

Attache à frapper, montage par le bas avec embout fileté



FONCTIONS

Peut servir à soutenir les boîtes, les installations ou d'autres applications à partir des brides de poutre

L'embout fileté captif réduit au minimum la nécessité de boulonnerie supplémentaire

Comprends différents points et méthode de fixation permettant ainsi de réduire le nombre d'articles à commander


Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

Matériau: Ressort acier
Finition: nVent CADDY Armour



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Épaisseur de bride (FT)	Taille du piquet (RS)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)	Charge statique 3 (F3)
M1318S	21 - 28 mm	0.25	0.25	9.5mm	440N	330N	110N
M24S	3 - 8 mm	0.25	0.25	9.5mm	440N	330N	110N
M58S	8 - 14 mm	0.25	0.25	9.5mm	440N	330N	110N
M912S	14 - 20 mm	0.25	0.25	9.5mm	440N	330N	110N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

