

Suspension pour boîtier sur support en « T » de faux plafond pour charge lourde



FONCTIONS

Permet de monter rapidement un boîtier sur un profil en T

Hauteur réglable pour diverses profondeurs du boîtier électrique

Montage affleurant à la surface de la dalle

S'installe manuellement

Câble de dérivation pour un soutien indépendant de l'attache et/ou la barre

Se visse facilement sur la barre en T pour une stabilité accrue

Soutient des installations à plusieurs boîtiers

Matériau: Acier;Spring Acier
Finition: Prégalvanisé;nVent CADDY Armour



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Composants inclus	Longueur	Profondeur du boîtier	Charge statique maximale	Certifications
512HDBPTC	Clip de fixation	609.6mm	38mm, 54mm	220N	
512HDEEPTC	Clip de fixation, Support d'extension	609.6mm	38mm, 54mm	220N	
512HDTC	Clip de fixation	609.6mm	38mm, 54mm	220N	cUL, UL

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Une barre classique permet de fixer un boîtier de 2 1/8" de profondeur. Brisez les pattes pour un boîtier de 1 1/2" de profondeur. Montage affleurant à la surface de la dalle.

La série 512HDEEP avec la pièce complémentaire 512HDXT fixe un boîtier d'une profondeur de 2 1/8" avec une bague d'extension de 1 1/2".

Non autorisé pour les ventilateurs à pales.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

