


Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC200 Beam Clamp, Swivel



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC200 Beam Clamp, Swivel is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a BC200 Beam Clamp, Swivel attachment. With a 360-degree rotation, this solution supports flexible cable routing, while rounded edges maintain proper bend radius for high-performance data cables including Cat 5e through Cat 7 and fiber optic. Installers can simplify setup and improve productivity by eliminating screws, rivets, and special tools. Engineered for strength and efficiency, the Assembly delivers superior fill capacity and securely clips onto beam flanges.

FONCTIONS

Easy beam flange installation

Rotates 360 degrees to support various directional runs of cable

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre	Zone	Capacité de câble, Cat. 6	Capacité de câble, Cat. 6A
CAT16HPBC200B	Acier	Prégalvanisé, Électro-galvanisé	25 mm	690mm ²	15	10
CAT21HPBC200B	Acier	Prégalvanisé, Électro-galvanisé	33.3 mm	1174m ²	40	25

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre	Zone	Capacité de câble, Cat. 6	Capacité de câble, Cat. 6A
CAT32HPBC200B	Acier	Prégalvanisé, Électro-galvanisé	50 mm	2561m m ²	60	35
CAT48HPBC200B	Acier	Prégalvanisé, Électro-galvanisé	75 mm	5974mm ²	150	80

Table 2/2

Référence catalogue	Capacité de câble, Cat. 5e	Épaisseur de bride	Charge statique
CAT16HPBC200B	20	16 mm Max	270N
CAT21HPBC200B	50	16 mm Max	270N
CAT32HPBC200B	90	16 mm Max	270N
CAT48HPBC200B	200	16 mm Max	270N

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

