

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Pedestal Clamp



Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with Pedestal Clamp simplifies installation to pedestals under raised floors. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.

FONCTIONS

Ne nécessite aucune vis, aucun rivet ou outil spécial pour le montage

Le choix de la couleur des connexions aux crochets en J, parmi les différentes options de couleurs disponibles, permet d'identifier et d'organiser l'application de cheminement

Le choix de la couleur des connexions aux crochets en J, parmi les différentes options de couleurs disponibles, permet d'identifier et d'organiser l'application de cheminement

Requires no screws, rivets or special tools for assembly


Finition: Électro-galvanisé;nVent CADDY Armour

Matériau: Acier;Spring Acier



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Taille du socle	Charge statique
CATHPMCD0B	19.05 mm Round	
CATHPMCD1B	19 mm Square, 25 mm Round	70N
CATHPMCD2.5B	28.57 mm Square	
CATHPMCD2B	22.22 mm Square	
CATHPMCD3B	38.1 mm Round	



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

