

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Shot-Fire Bracket

Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook Bracket with Shot-Fire Bracket simplifies cable management with color-coded options for easy pathway identification and rapid attachment to various surfaces. The bracket allows for customizable cable routing configurations while ensuring compatibility with nVent CADDY Cat HP components of any size—making it a trusted choice in the field.

FONCTIONS

Complete with nVent CADDY Cat HP J-Hook with Shot-Fire Bracket and pre-assembled drive pin from DEWALT®

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY

Quickly and easily attaches to concrete, steel or composite metal decking

Integrated pin installs easily using powder-actuated or single-shot gas-actuated tools

ICC-ES ESR-2024 evaluation report available for drive pin from DEWALT® ready-to-go out of the box



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Finition	Matériau	A	Charge statique	Largeur (W)
CATHPMABSF	Électro-galvanisé, nVent CADDY Armour	Acier, Spring Acier	39.688 mm	267kg	46.99 mm

DIAGRAMMES

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

