

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a Multi-Function Clip attachment. The Assembly simplifies cable management by offering quick attachment to threaded rod or wire without the need for screws or special tools.

Engineered for high-performance data cable management, this system supports Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, and fiber optic cables with superior fill capacity and load ratings compared to most non-continuous alternatives. The Assemblies' rounded edges ensure proper bend radius support, protecting cable integrity and optimizing performance.

FONCTIONS

Fully adjustable and easy to relocate to accommodate changes once installed

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Couleur	Diamètre	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e
CAT16HP4Z34	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour		25 mm	690mm ²	20

Référence catalogue	Matériau	Finition	Couleur	Diamètre	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e
CAT16HP8Z34	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour		25 mm	690mm ²	20
CAT21HP4Z34	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour		33.3 mm	1174m m ²	50
CAT21HP8Z34	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour		33.3 mm	1174m m ²	50
CAT21HPWH4Z34	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, Peint, nVent CADDY Armour	Blanc	33.3 mm	1174m m ²	50
CAT32HP4Z34	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour		50 mm	2561m m ²	90
CAT32HP8Z34	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour		50 mm	2561m m ²	90
CAT32HPBA4Z34	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, Peint, nVent CADDY Armour	Noir	50 mm	2561m m ²	90
CAT32HPWH4Z34	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, Peint, nVent CADDY Armour	Blanc	50 mm	2561m m ²	90
CAT48HP4Z34	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour		75 mm	5974m m ²	200
CAT48HP8Z34	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour		75 mm	5974m m ²	200
CAT64HP4Z34	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour		100 mm	9987m m ²	330
CAT64HP8Z34	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour		100 mm	9987m m ²	330

Table 2/2

Référence catalogue	Capacité de câble, Cat. 6	Capacité de câble, Cat. 6A	Diamètre de fil	Taille du piquet	Charge statique
CAT16HP4Z34	15	10	3.9 - 4.8 mm ²	4, 6, 8, 10	130N
CAT16HP8Z34	15	10	1 mm ² Min	14, 18	220N
CAT21HP4Z34	40	25	3.9 - 4.8 mm ²	4, 6, 8, 10	130N
CAT21HP8Z34	40	25	1 mm ² Min	14, 18	220N
CAT21HPWH4Z34	40	25	3.9 - 4.8 mm ²	4, 6, 8, 10	130N
CAT32HP4Z34	60	35	3.9 - 4.8 mm ²	4, 6, 8, 10	130N
CAT32HP8Z34	60	35	1 mm ² Min	14, 18	220N
CAT32HPBA4Z34	60	35	3.9 - 4.8 mm ²	4, 6, 8, 10	130N
CAT32HPWH4Z34	60	35	3.9 - 4.8 mm ²	4, 6, 8, 10	130N
CAT48HP4Z34	150	80	3.9 - 4.8 mm ²	4, 6, 8, 10	130N
CAT48HP8Z34	150	80	1 mm ² Min	14, 18	220N

Référence catalogue	Capacité de câble, Cat. 6	Capacité de câble, Cat. 6A	Diamètre de fil	Taille du piquet	Charge statique
CAT64HP4Z34	220	140	3.9 - 4.8 mm ²	4, 6, 8, 10	130N
CAT64HP8Z34	220	140	1 mm ² Min	14, 18	220N

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

