

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Pedestal Clamp



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Pedestal Clamp is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a Pedestal Clamp attachment. The Assembly simplifies cable management by offering quick installation to pedestals under raised floors.

Engineered for high-performance data cable management, this system supports Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, and fiber optic cables with superior fill capacity and load ratings compared to most non-continuous alternatives. The Assemblies' rounded edges ensure proper bend radius support, protecting cable integrity and optimizing performance.

FONCTIONS

Listed for use with flexible conduit, cable or tubing

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, raised floors and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6
CAT16HPCD1B	Acier	Prégalvanisé	25 mm	690mm ²	20	15
CAT21HPCD1B	Acier	Prégalvanisé	33.3 mm	1174mm ²	50	40

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre	Zone	Capacité de câble, Cat.5e	Capacité de câble, Cat.6
CAT32HPCD1B	Acier	Prégalvanisé	50 mm	2561mm ²	90	60
CAT48HPCD1B	Acier	Prégalvanisé	75 mm	5974mm ²	200	150
CAT64HPCD1B	Acier	Prégalvanisé	100 mm	9987mm ²	330	220

Table 2/2

Référence catalogue	Capacité de câble, Cat. 6A	Taille du socle
CAT16HPCD1B	10	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round
CAT21HPCD1B	25	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round
CAT32HPCD1B	35	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round
CAT48HPCD1B	80	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round
CAT64HPCD1B	140	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

