


Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Strut Attachment Clip



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Strut Attachment Clip is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a Strut Attachment Clip. The Assembly simplifies cable management by offering quick installation to the open side of a strut channel.

Engineered for high-performance data cable management, this system supports Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, and fiber optic cables, with superior fill capacity and load ratings compared to most non-continuous alternatives. The Assemblies' rounded edges ensure proper bend radius support, protecting cable integrity and optimizing performance.

FONCTIONS

Fits into Type A, B, C and D strut channels, both slotted and solid

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6
CAT16HPESC	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20	15
CAT21HPESC	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174m ²	50	40

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6
CAT32HPESC	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	50 mm	2561m m ²	90	60

Table 2/2

Référence catalogue	Capacité de câble, Cat. 6A	A	Charge statique
CAT16HPESC	10	10 mm	270N
CAT21HPESC	25	10 mm	270N
CAT32HPESC	35	10 mm	270N

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

