

Support de câble MC/AC avec attache pour tige filetée/câble



FONCTIONS

Isole, maintient et sécurise parfaitement les câbles MC/AC

Espace correctement le câble MC/AC pour aider à éliminer le groupement et les problèmes de réduction relatifs aux normes NEC® et CEC

Permet une installation soignée et professionnelle

Fonctionnalités et options d'application accrues en combinant les produits 4Z et 6Z en une seule offre améliorée et efficace


Clip multifonction amélioré, compatible avec plus de tailles de tige filetée, permettant d'optimiser l'inventaire et de réduire le nombre de références en stock

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Capacité du câble	Taille du piquet (RS)	Diamètre de fil	Épaisseur de bride (FT)	Diamètre extérieur (OD)
MCS1004Z	8	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm	10.9 - 14.2 mm
MCS1008Z	8		1 mm Min		10.9 - 14.2 mm
MCS1014Z	7	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm	14.2 - 17.5 mm
MCS504Z	4	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm	10.9 - 14.2 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

