


Support en trapèze MC/AC



Le conduit trapézoïdal nVent CADDY MCS (MCST) est un moyen rapide et économique d'installer une large gamme de câbles MC/AC sur des installations trapézoïdales et au plafond. La série MCST élimine le besoin de fixations traditionnelles en réduisant le temps d'installation et le coût des matériaux. Cette conception démontable simplifie les modifications sur le chantier, ce qui en fait une solution idéale pour les prestataires qui cherchent à maximiser l'efficacité de leurs installations.

FONCTIONS

Bride coupe-feu pour fixation directe au plafond/support

Conception démontable facile à utiliser pour simplifier les modifications sur le chantier

Permet un espacement correct du câble MC/AC pour éliminer le groupement et les problèmes de réduction relatifs aux normes NEC® et CEC

Jusqu'à 50 % d'économie du temps d'installation par rapport aux méthodes traditionnelles

Matériau: Acier
Finition: Prégalvanisé




SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Capacité du câble	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Hauteur (H)
MCS100TX4	10.922 - 14.224 mm	32	76.2 mm	304.8 mm	63.5 mm
MCS100TX8	10.922 - 14.224 mm	64	76.2 mm	609.6 mm	63.5 mm
MCS101TX4	14.224 - 17.526 mm	28	76.2 mm	304.8 mm	63.5 mm
MCS101TX8	14.224 - 17.526 mm	56	76.2 mm	609.6 mm	63.5 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Convient aux chutes de trapèze à tige filetée de 1/4 po



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

