

Insert pour cloueurs à gaz ou à batterie



FONCTIONS

Se clipse sur le nez du cloueur à gaz ou à batterie permettant une installation plus sûre à la structure ou depuis le sol à l'aide d'une perche

Parfait pour l'installation de boîte de dérivation, boîte de jonction et goulotte passe-câble en plastique

Permet d'éviter l'endommagement des éléments fragiles lors de leur fixation par cloueurs à gaz ou à batterie en amortissant l'impact

Compatible avec nVent CADDY Pontet de fixation métallique pour câbles

Sans halogène



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Matériau	Diamètre (Ø)	A	Hauteur (H)	Taille de trou (HS)
IGBSF	Nylon	19 mm	6 mm	8.5 mm	3 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L'insert pour cloueurs à gaz ou à batterie est compatible avec les cloueurs BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 ou équivalent.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

