


Boîte ouverte maçonnerie boîtiers multiples profondeur réglable nVent CADDY



La boîte ouverte pour boîtiers multiples à profondeur réglable nVent CADDY intègre plusieurs innovations pour créer une solution rentable permettant d'installer jusqu'à six dispositifs dans une seule boîte. La boîte est conçue avec une façade de type maçonnerie, éliminant le besoin d'un couvercle de protection. En intégrant un anneau intérieur, la profondeur peut être entièrement réglée de ½ à 1 ½ pouce. Grâce au dos amovible de la boîte, les installateurs peuvent accéder facilement au câblage du dispositif. De plus, la boîte peut être montée directement sur une cloison ou installée entre deux cloisons avec le support entre cloisons renforcé nVent CADDY.

FONCTIONS

Le couvercle de protection réglable s'adapte à différentes épaisseurs de cloisons sèches et peut être ajusté après l'installation

L'installation par encliquetage sur le support télescopique renforcé nVent CADDY permet un positionnement facile le long du support

Comprend plusieurs débouchures sur le dessus et le dessous (½, ¾ et 1 po) ainsi que sur les côtés (½ et ¾ po)

Choisissez entre quatre tailles différentes : trois, quatre, cinq et six boîtiers

Peut être montée directement sur des cloisons en métal

Support latéral intégré pour un montage sur cloison jusqu'à 6 po de profondeur

La languette de verrouillage innovante fixe la boîte au support lors du montage

La méthodologie face arrière ouverte offre polyvalence et efficacité d'installation

Matériau: Acier
Finition: Prégalvanisé



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur 1 (H1)	Hauteur 2 (H2)	Hauteur 3 (H3)	Épaisseur de la cloison sèche
TB3GM	202.02mm	187.01mm	92.08mm	106.05mm	130.18mm	12.7 - 38.1 mm

Référence catalogue	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur 1 (H1)	Hauteur 2 (H2)	Hauteur 3 (H3)	Épaisseur de la cloison sèche
TB4GM	248.06mm	187.01mm	92.08mm	106.05mm	130.18mm	12.7 - 38.1 mm
TB5GM	294.11mm	187.01mm	92.08mm	106.05mm	130.18mm	12.7 - 38.1 mm
TB6GM	340.13mm	187.01mm	92.08mm	106.05mm	130.18mm	12.7 - 38.1 mm

DIAGRAMMES

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

