

Assemblage nVent CADDY All-in-One pour plancher avec anneau de boue amovible



FONCTIONS

Prérégulé sur une hauteur de finition de 18 po du sol (réglable à 12 po ou 15 po)

Anneau de boue amovible permettant d'accéder à l'intérieur du boîtier par l'avant

Le boîtier reste fixe lorsque l'anneau de boue est retiré

Le premier moyen de support intégré accepte les conduits ou les câbles MC/AC

Compatibles avec d'autres boîtiers nVent CADDY All-in-One, fixations de support et panneaux de montage basse tension

Comprend plusieurs alvéoles de 1/2 po et 3/4 po de chaque côté du boîtier



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2




Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille des débouchures	Boîtier	Fil de terre inclus	Volume du boîtier
A1FF1G	Acier	Prégalvanisé	(2) 12.7 mm, (8) 12.7 mm, 19.1 mm	1	Oui	537cm ³

Table 2/2

Référence catalogue	Épaisseur de la cloison sèche	Profondeur (D)	A	B	C
A1FF1G	15.9 mm	92.1mm	563.56 mm	196.85 mm	68.26 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le fil de mise à la terre fait 10" de long.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

