

Fixation de goujon de câble/conduit multifonction nVent CADDY

La fixation de goujon de câble/conduit multifonction nVent CADDY est une solution simplifiée et facile à utiliser pour le montage de conduits EMT et flexibles au-dessus des boîtiers électriques. Sa conception universelle élimine le besoin de transporter plusieurs pièces sur le terrain et permet aux installateurs d'utiliser une seule fixation. En outre, la fixation de goujon de câble/conduit multifonction augmente la fonctionnalité en offrant un support plus large qui couvre l'ensemble du boîtier électrique et atteint les trois débouchures. Que vous sécurisiez le conduit flexible, EMT, ou les deux, cette solution simple améliore la productivité tout en assurant la sécurité de votre chantier.

FONCTIONS

La conception multifonction permet différentes combinaisons de fixation, telles qu'un conduit EMT et jusqu'à deux câbles de conduit flexible ou trois câbles de conduit

Capable de sécuriser les conduits EMT dont les tailles vont de ½ à 1 pouce

Repères où casser l'excédent de support

Conforme à l'article 358.30(A) de la norme NEC®, qui prescrit le support de conduit dans un rayon de 36 po d'un boîtier électrique

Conforme à la règle 12-1404 de la norme CEC, qui prescrit le support de conduit dans un rayon de 1 m d'un boîtier électrique

Conforme à la règle 12-618 de la norme CEC, qui prescrit le support des câbles blindés dans un rayon de 300 mm (12 po) d'un boîtier électrique



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre extérieur 1 (OD1)	Diamètre extérieur 2 (OD2)	Diamètre extérieur (OD)	Profondeur du boîtier
CS816M	Acier	nVent CADDY Armour	12.7 mm Max	12.7 mm Max	12.7000 - 29.5402 mm	53.975mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

