

Support de câble nVent CADDY Cat 425 à fixation murale



FONCTIONS

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique

Un simple système de déverrouillage et verrouillage de barres permet d'ajouter facilement des câbles supplémentaires après installation

Une sangle réglable permet une adaptation à plusieurs tailles de support et diminue l'inventaire

Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux

Répertorié cULus® et conforme aux exigences des normes NEC® et TIA relatives aux systèmes de câblage structurés

Adapté aux espaces de traitement d'air (chambre de distribution)



SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6
CAT425WM	Acier, Polyéthylène	Électro- galvanisé	100 mm, 150 mm	518mm ²	425	325

Table 2/2

Référence catalogue	Capacité de câble, Cat. 6A	Taille de trou (HS)	Charge statique
CAT425WM	210	7 mm	450N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

