

Double crochet en J nVent CADDY Cat CM



FONCTIONS

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique

Le système offre un cheminement commode pour les fils et les câbles

Les doubles crochets en J peuvent être fixés verticalement le long de la même tige pour créer une configuration en arbre

Permet d'ajouter des câbles même lorsqu'ils sont fixés au ras du plafond

Le crochet en J spécialement conçu présente des surfaces de support arrondi et de grand diamètre

Les bords arrondis empêchent la torsion et l'enroulement excessifs des câbles

Idéal pour des applications de rénovation où les faisceaux de câbles doivent être acheminés autour de constructions existantes

Conforme aux normes NEC® et ANSI®/TIA relatives aux systèmes de câblage



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6	Capacité de câble, Cat. 6A	A
CAT100CM	Acier	Électro-galvanisé	70	50	30	185 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Zone	Taille de trou (HS)
CAT100CM	80.2mm²	9.5 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La surface représentée est la valeur combinée des deux côtés. Cette surface est à diviser par 2 afin d'obtenir la surface d'un seul côté.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

