

Attache nVent CADDY EZ Riser



L'attache nVent CADDY EZ Riser est un collier de serrage polyvalent conçu pour sécuriser et supporter des tuyaux verticaux. Cette solution unifiée peut être installée selon plusieurs orientations approuvées et sert de support standard, en porte-à-faux ou pour espaces restreints, fonctionnant efficacement comme une attache trois-en-un. L'attache nVent CADDY EZ Riser est prête à l'emploi et dotée d'orifices pour tiges filetées préperçés ainsi que de repères pour faciliter le retrait de l'oreille dans les espaces où les colliers pour colonnes montantes de taille standard ne conviennent pas.

Les entrepreneurs peuvent bénéficier d'une manipulation simplifiée des matériaux grâce à un collier multifonction qui permet différentes orientations et reste conforme même lorsque les oreilles sont retirées.

FONCTIONS

Un seul outil requis pour le serrage grâce aux têtes de rondelle dentelées

Installation jusqu'à 60 % plus rapide que celle des attaches pour colonne montante standard

Les deux trous additionnels, situés sur l'extérieur des pattes de fixation, permettent à l'attache d'être facilement installée en porte-à-faux, en plus de son montage au sol standard

Pas besoin de stocker ni d'utiliser différentes références pour les colliers standard et pour espaces restreints avec des produits listés UL

Conforme à la Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

Les deux trous additionnels, situés sur l'extérieur des pattes de fixation, permettent au collier d'être installé en porte-à-faux, en plus de son montage au sol standard

Dans les endroits difficiles d'accès où les colliers pour tuyauterie verticale classiques ne passent pas, des marques permettent à l'installateur de couper les longueurs des pattes de fixation facilement

Conserve son marquage UL lorsque les pattes de fixation sont coupées pour un montage en coin, rendant le collier nVent CADDY EZ Riser le seul à être listé pour ces deux types d'installation

Recommandé pour supporter les montées verticales de tuyauterie en acier

Pas besoin de stocker ni d'utiliser différentes références pour les montages au sol et installation en coin étroit avec des produits listés UL, ce qui permet de réduire l'inventaire de 38 %

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 8) et à la norme SP-58 (type 8) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

Finition: Électro-galvanisé
Matériau: Acier



SPÉCIFICATIONS



Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	A	B	C	Charge statique
EZR0250	73 mm	9.9 mm	279.4 mm	190.5 mm	25.4 mm	1735N
EZR0300	88.9 mm	9.9 mm	298.5 mm	206.4 mm	25.4 mm	2400N
EZR0200	60.3 mm	9.9 mm	260.4 mm	177.8 mm	25.4 mm	1100N
EZR0050	21.3 mm	9.9 mm	215.9 mm	130.2 mm	22.2 mm	1100N
EZR0150	48.3 mm	9.9 mm	250.8 mm	158.8 mm	22.2 mm	1100N
EZR0125	42.2 mm	9.9 mm	241.3 mm	152.4 mm	22.2 mm	1100N
EZR0100	33.4 mm	9.9 mm	228.6 mm	142.9 mm	22.2 mm	1100N
EZR0075	26.7 mm	9.9 mm	228.6 mm	136.5 mm	22.2 mm	1100N
EZR0500	141.3 mm	13.2 mm	368.3 mm	298.5 mm	38.1 mm	5200N
EZR0600	168.3 mm	13.2 mm	406.4 mm	323.9 mm	38.1 mm	6900N
EZR0400	114.3 mm	13.2 mm	330.2 mm	254 mm	31.8 mm	3600N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le collier est conçu pour les tuyaux en acier et doit être installé sous une patte de couplage ou de cisaillement avec des boulons serrés à la valeur de couple recommandée.

L'utilisation d'une douille ou d'un embout est recommandée pour l'installation.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

