

Raccord coulissant évasé nVent CADDY

Les raccords coulissants évasés nVent CADDY sont conçus pour l'installation simple et rapide de racks de conduits. L'évasement intégré aide à aligner chaque section de conduit pour joindre et installer facilement des racks de conduits préfabriqués. Cette conception permet de faire glisser facilement le raccord sur le conduit et de vérifier visuellement la profondeur d'insertion correcte grâce à la fenêtre centrale. Les entrepreneurs peuvent ainsi réduire considérablement le temps passé sur une échelle lors des installations en hauteur.

FONCTIONS

Conçu pour le conduit EMT

Installation simple et rapide

La fenêtre centrale facilite le placement des conduits



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (H)	Profondeur (D)	Certifications
SC0050	45.592mm	26.492 mm	38.074 mm	18.516mm	
SC0075	55.498mm	33.019 mm	44.602 mm	24.002mm	UL, cUL
SC0100	69.088mm	41.275 mm	52.705 mm	30.099mm	cUL, UL
SC0125	84.455mm	49.022 mm	60.706 mm	38.989mm	cUL, UL
SC0150	98.348mm	60.655 mm	72.339 mm	45.008mm	cUL, UL
SC0200	106.349mm	72.39 mm	84.074 mm	56.743mm	UL, cUL
SC0250	122.631mm	97.891 mm	111.378 mm	74.167mm	UL, cUL
SC0300	126.974mm	112.014 mm	125.501 mm	90.22mm	UL, cUL
SC0350	139.166mm	133.146 mm	146.634 mm	103.04mm	UL, cUL
SC0400	144.144mm	145.999 mm	159.486 mm	115.9mm	UL, cUL

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

