

nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile



FONCTIONS

Contient un mécanisme de fermeture facile

Les rondelles en plastique permettent d'éviter l'écrasement du tuyau en CPVC ou en plastique et d'assurer un ajustement flottant

Les bords évasés et la zone de soudage spécialement conçue permettent de protéger la canalisation CPVC

Idéal pour les installations où l'espace est réduit et où les services doivent être montés au plus proche de la surface de fixation

Adapté au tuyau de gicleur en acier allant de 3/4" à 2" (20 à 50 DN)

Élimine la nécessité d'un renfort parasismique lorsque les descentes sont inférieures à 150 mm (6 po) de la surface de fixation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Conforme à la norme SP-58 (type 12) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé





SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Charge statique	Certifications
4290050EG	20.0 - 21.3 mm	30.2 mm	1.59 mm	1100N	UL, cUL

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Charge statique	Certifications
4290075EG	25.0 - 26.9 mm	30.2 mm	1.59 mm	1100N	FM Approved, Pipe Hanger Components, UL, cUL
4290100EG	32.0 - 33.7 mm	30.2 mm	1.59 mm	1100N	cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components
4290125EG	40.0 - 42.4 mm	30.2 mm	1.59 mm	1100N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, UL
4290150EG	48.3 - 50 mm	30.2 mm	1.98 mm	1420N	cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, UL
4290200EG	60.3 - 63 mm	30.2 mm	1.98 mm	1420N	FM Approved, Pipe Hanger Components, UL, cUL
4290250EG	73.0 - 76.1 mm	30.2 mm	1.98 mm	1420N	cUL, UL

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

