

Échelles de liaison nVent CADDY Pyramid, 50°



FONCTIONS

Les échelles inclinées standard rendent les modifications de hauteur faciles

Les composants interchangeables sont faciles à assembler, permettant des installations rapides nécessitant peu de main-d'œuvre

Les embases nVent CADDY Pyramid permettent une meilleure répartition des charges et une compatibilité avec la membrane de toiture

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Construction en aluminium conçue pour résister aux environnements difficiles

Les surfaces piétonnes percées permettent d'optimiser la résistance au glissement et le drainage

Conforme aux normes OSHA, Cal/OSHA et ANSI®

Matériau: Aluminium;Polypropylène;Polyéthylène

SPÉCIFICATIONS



Référence catalogue	Hauteur de la passerelle	Nombre d'étapes	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	A	Charge statique
PCL50S2	508 mm	2	1574 mm	1331 mm	581mm	241 mm	2200N
PCL50S3	762 mm	3	1828 mm	1331 mm	918mm	241 mm	2200N

Référence catalogue	Hauteur de la passerelle	Nombre d'étapes	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	A	Charge statique
PCL50S4	1016 mm	4	2082 mm	1331 mm	1131mm	241 mm	2200N
PCL50S5	1270 mm	5	2336 mm	1331 mm	1344mm	241 mm	2200N
PCL50S6	1524 mm	6	2590 mm	1331 mm	1558mm	241 mm	2200N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le jeu de la passerelle est de 76 mm inférieur à sa hauteur.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

