


L'embase du Support d'équipement nVent CADDY Pyramid



FONCTIONS

Idéal pour une utilisation avec un rail de montage de type A et des supports en U pour créer des supports d'équipement personnalisés

Hauteur réglable

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Température	Facteur de sécurité de charge statique	Hauteur (H)	Longueur (L)
PEB	Acier, Polypropylène, Polyéthylène	Galvanisé à chaud	-34 to 54.4 °C	3:1	305 - 457 mm	314mm



Table 2/2

Référence catalogue	Largeur (W)	A	Surface	Poids unitaire	Charge statique
PEB	314 mm	76 mm	0.09m ²	4 kg	3340N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L'installateur doit sélectionner le châssis en fonction des charges qui lui seront appliquées.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

