

Embase pour bâti en H nVent CADDY Pyramid



FONCTIONS

La base en mousse ou en caoutchouc limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Interface de toiture en caoutchouc, idéale pour les installations de panneaux solaires

Matériel de fixation préinstallé sur les embases

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

Accepte les rails de montage standard

Facteur de sécurité de charge statique:	3:1
Température:	-34 to 54.4 °C
Finition:	Galvanisé à chaud
Matériau:	Acier;Polypropylène;Polyéthylène



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Interface de toit	Type de profil de montage	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)	Surface
PHB	Mousse	A (41 x 41 mm)	117 mm	314mm	314 mm	0.09m ²
PHBR	Caoutchouc	A (41 x 41 mm)	118 mm	314mm	314 mm	0.1m ²

Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire	Charge statique
PHB	1.8 kg	3335N
PHBR	2 kg	3335N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

