

Support à montage mural PEK nVent CADDY Pyramid

Le support d'équipement à montage mural nVent CADDY Pyramid est une solution rapide et facile pour soutenir les unités Mini Split CVC sur une surface verticale. Les installateurs de systèmes CVC et de systèmes mécaniques peuvent utiliser ce produit économique, simple et innovant pour les installations d'équipement. Le support d'équipement à montage mural nVent CADDY Pyramid est conçu pour une utilisation en extérieur dans les environnements exigeants et présente une construction et un matériel galvanisés à chaud.

FONCTIONS

Discret visuellement lorsqu'il est caché derrière les unités Mini Split CVC

Capable de soutenir un poids élevé pour les unités de plus grande taille, offrant une plus grande flexibilité

Largeur réglable pour s'adapter à une large gamme de tailles d'équipement et de sorties

Processus d'installation simple et clair

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Finition	Matériau	Largeur (W)	A	B	Hauteur (H)
PEKWM	Galvanisé à chaud	Acier	688.97 mm	406.4 mm	609.6 mm	304.8 mm

Table 2/3

Référence catalogue	Taille de trou (HS)	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Longueur 3 (L3)	C	Largeur 1 (W1)
PEKWM	7.938 mm	127 mm	254 mm	717.6mm	190.5 - 444.5 mm	482.6 - 968.4 mm

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur 2 (W2)	Poids unitaire	Charge statique maximale (F)	Facteur de sécurité de charge statique
PEKWM	41.3 - 88.9 mm	15 kg	2668N	3:1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

