


# Passerelle nVent CADDY Pyramid ST



## FONCTIONS

Idéal pour soutenir plusieurs tuyaux, chemins de câbles et unités de traitement de l'air

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d'adapter la solution à l'application

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Matériau:</b>                               | Polyéthylène;Polypropylène;Acier |
| <b>Finition:</b>                               | Galvanisé à chaud                |
| <b>Température:</b>                            | -45 to 65 °C                     |
| <b>Facteur de sécurité de charge statique:</b> | 3;1                              |


## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Longueur 1 (L1) | Longueur 2 (L2) | Hauteur (H) | Largeur (W) | Surface              | Poids unitaire | Charge statique |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|-----------------|
| PSB24A              | 610 mm          | 673 mm          | 142 mm      | 203 mm      | 118709m <sup>2</sup> | 2 kg           | 8900N           |
| PSB30A              | 762 mm          | 826 mm          | 142 mm      | 203 mm      | 118709m <sup>2</sup> | 3 kg           | 8900N           |
| PSB36A              | 914 mm          | 978 mm          | 142 mm      | 203 mm      | 118709m <sup>2</sup> | 4 kg           | 8900N           |
| PSB42A              | 1067 mm         | 1143 mm         | 142 mm      | 203 mm      | 183225m <sup>2</sup> | 4 kg           | 13340N          |
| PSB48A              | 1219 mm         | 1283 mm         | 142 mm      | 203 mm      | 183225m <sup>2</sup> | 4 kg           | 13340N          |
| PSB60A              | 1524 mm         | 1588 mm         | 142 mm      | 203 mm      | 183225m <sup>2</sup> | 6 kg           | 13340N          |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les charges statiques sont supposées être uniformément réparties.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

### Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

### Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

