

Ensemble de profil de montage préfabriqué Rod Lock nVent CADDY

Les ensembles de profil de montage préfabriqués Rod Lock nVent CADDY augmentent la productivité globale et la sécurité sur le chantier lors du travail avec trapèze et tiges filetées. Grâce à notre technologie innovante de « montage par pression » nVent CADDY, vous pouvez créer, installer et ajuster rapidement des ensembles de trapèzes à plusieurs niveaux en poussant simplement la tige filetée dans le trou de montage et en l'installant sans outils.

Prêts à l'emploi, les ensembles préfabriqués Rod Lock s'installent rapidement sur site ou peuvent être préfabriqués. Pour accélérer davantage le processus et répondre aux besoins spécifiques des installateurs, nVent CADDY propose des solutions sur mesure entièrement personnalisables. Contactez votre représentant local nVent CADDY pour plus d'informations sur nos options préfabriquées.

FONCTIONS

La configuration de slot à slot permet aux cartouches d'être ajustées jusqu'à ¼ po à chaque extrémité à partir du centre du slot

S'adapte aux légères différences de position entre les tiges filetées du trapèze

Le contre-écrou peut être facilement serré sans outils

Fonctionne avec tous les accessoires qui s'adaptent sur les canaux de rail de montage standard de type A




Type de profil de montage: A (41 x 41 mm)
Finition: Électro-galvanisé;Prégalvanisé
Matériau: Acier

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Longueur (L)	Épaisseur (T)	A	B	X	Charge statique maximale (F)
CRLP13SSA12L20	508mm	2.6 mm	457.2 mm	0.0 - 22.225 mm	15 x 28 mm	8451mm

Référence catalogue	Longueur(L)	Épaisseur(T)	A	B	X	Charge statique maximale (F)
CRLP13SSA12L30	762mm	2.6 mm	711.19 mm	0.0 - 22.225 mm	17 x 28 mm	5338mm
CRLP13SSA12L24	609.6mm	2.6 mm	558.8 mm	0.0 - 22.225 mm	16 x 28 mm	6895mm
CRLP15SSA12L24	609.6mm	2.6 mm	558.8 mm	0.0 - 22.225 mm	16 x 28 mm	6895mm
CRLP15SSA12L20	508mm	2.6 mm	457.2 mm	0.0 - 22.225 mm	15 x 28 mm	8451mm
CRLP15SSA12L30	762mm	2.6 mm	711.19 mm	0.0 - 22.225 mm	17 x 28 mm	5338mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

