

Collier de serrage auto-coupant pour câblage nVent CADDY



Le collier de serrage auto-coupant pour câblage nVent CADDY est une solution datacom polyvalente et sans outil permettant de grouper de grandes quantités de câbles. Ce produit simple, mais innovant est doté d'une lame de coupe intégrée pour assurer une fixation durable et une finition propre et sûre. Fabriqué à partir de nylon 6/6 durable, le collier de serrage auto-coupant bénéficie d'une résistance à la traction robuste de 22 kg.

FONCTIONS

Élimine les bords tranchants et protège la peau exposée des coupures pendant l'installation

Verrouillez et tournez le collier pour le couper : aucun outil de coupe requis

Différentes couleurs, dont une version noire résistante aux UV pour répondre à des besoins spécifiques

Conforme à la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)

Sans halogène

cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275



Conformité: CEI® 60695-2-11 (essai au fil incandescent à 960 °C)



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Matériau	Couleur	Longueur (L)	Largeur (W)	Température d'installation	Température de fonctionnement
CADTIESC11MBAP	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Noir	279.4mm	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC8CNAP	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Naturel	203.2mm	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC11MRDP	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Bordeaux	279.4mm	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C

Référence catalogue	Matériau	Couleur	Longueur (L)	Largeur (W)	Température d'installation	Température de fonctionnement
CADTIESC8CBAP	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Noir	203.2mm	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC11MNAP	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Naturel	279.4mm	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC14CRDP	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Bordeaux	355.6mm	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC8MNAP	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Naturel	203.2mm	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC14CNAP	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Naturel	355.6mm	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC8MRDP	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Bordeaux	203.2mm	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC14MBAP	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Noir	355.6mm	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC14CBAP	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Noir	355.6mm	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC14MNAP	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Naturel	355.6mm	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC11CRDP	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Bordeaux	279.4mm	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC11CNAP	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Naturel	279.4mm	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC14MRDP	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Bordeaux	355.6mm	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC8CRDP	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Bordeaux	203.2mm	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC11CBAP	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Noir	279.4mm	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC8MBAP	Nylon, Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Noir	203.2mm	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

