

SLC nVent CADDY Speed Link avec boucle



Le SLC nVent CADDY Speed Link avec boucle offre un moyen rapide et fiable de suspendre des conduits sur des pannes, des poutres et d'autres éléments structurels, aidant les équipes à se déplacer rapidement et à réduire le temps de travail en hauteur. Offert en trois longueurs de câble pour couvrir une grande variété d'applications, le SLC Speed Link avec boucle aide à réduire la mesure et le réusinage sur place en offrant aux installateurs une solution prête à l'emploi. La conception du dispositif de verrouillage sans outil rend l'ajustement simple et flexible lorsque vous travaillez avec des structures inconnues ou dans des conditions de terrain changeantes. Le nivellement et le positionnement final peuvent être effectués rapidement sans outils spécialisés, ce qui permet aux entrepreneurs de passer moins de temps à installer et plus de temps à terminer le travail.

FONCTIONS

Comprend un câble et est monté sur un raccord d'extrémité à boucle

Se fixe rapidement et facilement aux pannes, aux poutres et aux autres éléments structurels

La solution facile et flexible se fixe aux structures de construction

La corde s'enroule autour de la structure et dans la boucle pour une installation rapide

Fonctionne bien dans les espaces restreints ou confinés

Compatible avec le dispositif de verrouillage SLS nVent CADDY Speed Link et le dispositif de verrouillage SLK nVent CADDY en tailles de 2 mm et 3 mm (vendus séparément)

Matériau:	Acier
Finition:	Électro-galvanisé
Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Longueur	Charge statique
SLC2L10LPN	2 mm	10m	101.6 mm	440N
SLC2L3LPN	2 mm	3m	101.6 mm	440N
SLC2L5LPN	2 mm	5m	101.6 mm	440N

Référence catalogue	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Longueur	Charge statique
SLC3L10LPN	3 mm	10m	101.6 mm	890N
SLC3L3LPN	3 mm	3m	101.6 mm	890N
SLC3L5LPN	3 mm	5m	101.6 mm	890N
SLC15L10LPN	1.5 mm	10m	101.6 mm	195N
SLC15L3LPN	1.5 mm	3m	101.6 mm	195N
SLC15L5LPN	1.5 mm	5m	101.6 mm	195N

Largeur (W): 19 mm

Épaisseur (T): 12.5 mm

DIAGRAMMES

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

